

# サムホール 内側、徹底 攻略

サムの内側は基本的にはノンスリップ系、目の荒いタイプを使うのか？シリコン系で滑り止めを高めるのか？最適なリリースを迎える為に自分だけのインサートスタイルを求める必要がある。TAシリーズはその要求に応える用意があります。

<3>  
TA-1b 1/2を右側に  
こちらは「魔法の安定感」出し！

<3>  
TA-1b 1/2を右側に  
「魔法の安定感」出し！

## ノンスリップ系

すべらない ★★★★★★


TA-2f 1/2(12枚入り)

TA-2f 3/4(8枚入り)




エンボスの滑り止めテープ  
100G以上交換無用

<例>  
目の粗い系で  
処理する



<1>  
TA-2f 3/4を  
サム腹側中心に貼る

<2>  
TA-1c 1/2を左側に使い  
サム内側の滑り感を助ける。



すべらない ★★★★★★


TA-2e 1/2(12枚入り)

TA-2e 3/4(8枚入り)




布素材にシリコンを全面仕上げで  
ノンスリップパワー最強のテープ


<例>  
シリコン系で  
処理する



<1>  
TA-2d 3/4を  
サム腹側中心に貼る



<2>  
TA-1f 1/2を  
左側に使いサム内側の  
滑り感を助ける。



すべらない ★★★★★★

TA-2d 1/2(12枚入り)

TA-2d 3/4(8枚入り)



布素材にシリコンを横の編み目仕  
上げに、パワー増大

すべらない ★★★★★

TA-2c 1/2(12枚入り)

TA-2c 3/4(8枚入り)




布素材にシリコンを縦の編み目仕  
上げに

すべらない ★★★



TA-2a 1/2(12枚入り)

TA-2a 3/4(8枚入り)



感触はソフトで表面は平滑仕上げ  
でもノンスリップパワーは充分

TA-1e 1/2を  
腹側センターに一枚  
シンプルな滑り止め感  
女性にも高評価



TA-2a 1/2とTA-2b1/2の  
ハーフ&ハーフ、異質シリコンの組み合わせ

すべらない ★★

TA-2b 1/2(12枚入り)

TA-2b 3/4(8枚入り)



表面は細かい(格子状)エンボス  
仕上げのシリコン素材

すべらない ★

TA-1e 1/2(24枚入り)

TA-1e 3/4(16枚入り)



紙素材感触、素材を改良、紙製品と  
比較すると感触、耐久性共に倍増

※改良のため商品の色 柄など変更する場合がございます。ご了承ください。